

**Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313755 315
GTIN	2050001929808
Árucikk kategória	33T

**Leírás****Kivitel:**

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

**Mart** hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

**Alapanyag:**

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

**Alkalmazható :**

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

**Különleges tartozék:**

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

**Figyelem:**

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Hozzávaló színekód: Schunk patronos erőbefogók és pofák

Hossz L: 145 mm

Szélesség B: 50 mm

Magasság H: 50 mm

Furattávolság a: 30 mm

Furattávolság b: 30 mm

Horonyszélesség D: 18 mm

**Műszaki leírás**

Horonyszélesség D	18 mm
-------------------	-------

Magasság H	50 mm
Szélesség B	50 mm
Hossz L	145 mm
Furattávolság a	30 mm
Tokmány típus	315 mm
Furattávolság b	30 mm
Menet DIN 912	M14
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák