



Ékrudas esztergatókmány ROTA-S-plus 2.0 osztás nélküli lépcsős pofákkal, DIN 702-4, Típus: 250



Rendelési adatok

Rendelés száma	313115 250
GTIN	2050001928726
Árucikk kategória	33U

Leírás

Kivitel:

- **Maximális körfutási és pofacsere pontosság.**
- **Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.**
- **Moduláris védőperselyes rendszer.**
- **Nagyon rövid szerelési idők.**
- **Tokmánytest betétedzett max. Ø 315 mm-ig.**
- **Nagyméretű átmenő furat (E méret!).**
- **Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.**
- **Az alappofák kompatibilisek az „F” rendszerű és „Duro” rendszerű tokmányokkal.**
- **Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.**
- **A legkisebb belső Ø is nagy pontossággal fogható be.**

Párbeszédablak szöveg:

Edzett, rendkívül merev és polírozott tokmánytest.

Alappofa ferde fogazással.

Speciális forma szóróperemmel.

Nyomógomb pofacseréhez.

Pofabiztosítás (3-szoros – a 400 méret kivételével).

Rögzítő csap az alappofa előpozícionálásához.

Működtetés hatszög csatlakozással.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogóval rendelkező gépekhez vagy karimás befogáshoz. Rögzítés csavarral előlről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.

1 készlet osztás nélküli lépcsős pofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200 – 313350 sz.

Műszaki leírás

Súly	28,8 kg
Központosító Ø B	235 mm
Típus	250
Szorítási út pofánként S	7,7 mm
Belső hatszögműkulcs K	16 mm
Áteresztés E	62 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	92 - 252 mm
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	10 - 250 mm
Külső Ø A	256 mm
Tokmánymagasság D	98 mm
Maximális fordulatszám	4200 min ⁻¹
Sorozat	ROTA-S plus
Szabvány	DIN 702-4
Színkódok a tartozékokhoz	Schunk ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 250	313205 250
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 250	313200 250
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 250	313250 250
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 250	313210 250
Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus 250	313207 250