



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315/21



Rendelési adatok

Rendelés száma	313755 315/21
GTIN	2050001929815
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható :

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Különleges tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Hozzávaló színkód: Schunk patronos erőbefogók és pofák

Hossz L: 145 mm

Szélesség B: 50 mm

Magasság H: 50 mm

Furattávolság a: 30 mm

Furattávolság b: 30 mm

Horonyszélesség D: 21 mm

Műszaki leírás

Furattávolság a	30 mm
-----------------	-------

Hossz L	145 mm
Horonyszélesség D	21 mm
Tokmány típus	315 mm
Menet DIN 912	M16
Furattávolság b	30 mm
Szélesség B	50 mm
Magasság H	50 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák