



Lépcsős felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315



Rendelési adatok

Rendelés száma	313770 315
GTIN	2050001929853
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.
Edzett.

Felhasználás:

Külső és belső befogáshoz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

Az utólag vásárolt pofa felsőrészt és a lépcsős pofákat a tokmányban kör- és síkfutásra meg kell köszörülni.

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Tokmány típus	315 mm
Magasság H	52 mm
Szélesség B	50 mm

Furattávolság b	30 mm
Horonyszélesség D	21 mm
Furattávolság a	20 mm
Hossz L	104 mm
Menet DIN 912	M16
Alapanyag	Acél 16MnCr5
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák