

Garant**ER felfogó anya belső, ER-hez: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309621 32
GTIN	4062406093464
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.
Belső felfogó anya külső menettel. **Hornyokkal.**

Alkalmazható:

ER szorítópatronos befogó belső menettel.

Opcionális tartozék:

Egyoldalas villáskulcs (a 16 mérethez), 613300 sz. 25 méret.
309625; 309630; 309635; 309645 sz. tömítőgyűrű.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Külső Ø D	40 mm
Menet	M40×1,5
ER-hez	32 mm
Max. meghúzási nyomaték	70 Nm

Teljes hossz L	17,5 mm
Kulcsnyílás SW	32 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya