

Garant**ER felfogó anya belső, ER-hez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309621 40
GTIN	4062406093471
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében.

Belső felfogó anya külső menettel. **Hornyokkal.**

Alkalmazható:

ER szorítópatronos befogó belső menettel.

Opcionális tartozék:

Egyoldalas villáskulcs (a 16 mérethez), 613300 sz. 25 méret.

309625; 309630; 309635; 309645 sz. tömítőgyűrű.

Figyelem:

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

Műszaki leírás

Teljes hossz L	20 mm
Külső Ø D	50 mm
Menet	M50×1,5
ER-hez	40 mm

Max. meghúzási nyomaték	120 Nm
Hozzávaló körmőskulcs 628400 sz.	45/50
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya