

**Garant****ER felfogó anya belső, ER-hez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309621 16
GTIN	4062406093440
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Menet és kúp egy befogásban köszörülve a legnagyobb körfutási pontosság érdekében. Belső felfogó anya külső menettel. **Hatszöggel**, kulcsnyílás 25.

**Alkalmazható:**

ER szorítópatronos befogó belső menettel.

**Opcionális tartozék:**

Egyoldalas villáskulcs (a 16 mérethez), 613300 sz. 25 méret.  
309625; 309630; 309635; 309645 sz. tömítőgyűrű.

**Figyelem:**

Befogó és felfogó anya külön kiegyensúlyozva!

**Műszaki leírás**

Max. meghúzási nyomaték	40 Nm
ER-hez	16 mm
Menet	M24×1
Külső Ø D	24 mm

Teljes hossz L	11 mm
Kulcsnyílás SW	19 mm
Szabvány	DIN 6499 D
Termék fajtája	Felfogó anya