



Ékrudas esztergatókmány ROTA-S-plus 2.0 osztás nélküli lépcsős pofákkal, DIN 702-4, Típus: 400



Rendelési adatok

Rendelés száma	313115 400
GTIN	2050001928740
Árucikk kategória	33U

Leírás

Kivitel:

- Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
- Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
- Moduláris védőperselyes rendszer.
- Nagyon rövid szerelési idők.
- Tokmánytest betétedzett max. Ø 315 mm-ig.
- Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
- Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
- Az alappofák kompatibilisek az „F” rendszerű és „Duro” rendszerű tokmányokkal.
- Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
- A legkisebb belső Ø is nagy pontossággal fogható be.

Párbeszédablak szöveg:

Edzett, rendkívül merev és polírozott tokmánytest.

Alappofa ferde fogazással.

Speciális forma szóróperemmel.

Nyomógomb pofacseréhez.

Pofabiztosítás (3-szoros – a 400 méret kivételével).

Rögzítő csap az alappofa előpozícionálásához.

Működtetés hatszög csatlakozással.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogóval rendelkező gépekhez vagy karimás befogáshoz. Rögzítés csavarral előlről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.

1 készlet osztás nélküli lépcsős pofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200 – 313350 sz.

Műszaki leírás

Típus	400
Áteresztés E	102 mm
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	20 - 408 mm
Szorítási út pofánként S	12 mm
Tokmáymagasság D	124 mm
Belső hatszögműkulcs K	19 mm
Maximális fordulatszám	2200 min ⁻¹
Központosító Ø B	380 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	137 - 408 mm
Súly	99 kg
Külső Ø A	408 mm
Sorozat	ROTA-S plus
Szabvány	DIN 702-4
Színkódok a tartozékokhoz	Schunk ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

Tartozék

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 400	313200 400
Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus 400	313207 400
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 400	313205 400
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 400	313210 400