



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 210



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 313455 210 |
| GTIN | 2050001929594 |
| Árucikk kategória | 33T |

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|--------|
| Tokmány típus | 210 mm |
| Magasság H | 40 mm |
| Hossz L | 98 mm |
| Horonyszélesség D | 17 mm |
| Furattávolság a | 15 mm |
| Furattávolság b | 22 mm |

| | |
|----------------|--|
| Szélesség B | 35 mm |
| Menet DIN 912 | M12 |
| Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák |