



## Ékrudas esztergatókmány ROTA-S 2.0 rövidkúppal és alaptest és kemény felsőpofák, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 200/5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313137 200/5
GTIN	2050001928887
Árucikk kategória	33U

### Leírás

#### Kivitel:

- Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
- Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
- Moduláris védőperselyes rendszer.
- Nagyon rövid szerelési idők.
- Tokmánytest betétedzett max. Ø 315 mm-ig.
- Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
- Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
- Az alappofák kompatibilisek az „F” rendszerű és „Duro” rendszerű tokmányokkal.
- Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
- A legkisebb belső Ø is nagy pontossággal fogható be.

#### Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatókmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

#### Szabvány:

**DIN 702-3.**

#### Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

**Tartalom:**

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.

1 készlet alap- és kemény rátétpofa.

**Opcionális tartozék:**

**Tartalék és kiegészítő pofákat** lásd 313200 – 313350 sz.

**Műszaki leírás**

Típus	200
Szorítási út pofánként S	7 mm
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	8 - 208 mm
Áteresztés E	52 mm
Befogó rövidkúp	5
Maximális fordulatszám	4800 min <sup>-1</sup>
Súly	18,6 kg
Külső Ø A	206 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	72 - 224 mm
Tőcsavarok mérete	M10
Tőcsavarok száma	4
Központosító kúp Ø B	82,575 mm
Belső hatszögkulcs K	12 mm
Sorozat	ROTA-S plus
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

**Tartozék**

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus  
200

313250 200

313205 200

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus  
200

Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus  
200

313207 200

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus  
200

313200 200

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus  
200

313210 200