



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 250



Rendelési adatok

Rendelés száma	313415 250
GTIN	2050001929495
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhmm és más gyártmányú **patronos erőbefogókhoz**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Menet DIN 912	M16
Hossz L	120 mm
Szélesség B	50 mm
Horonyszélesség D	21 mm
Furattávolság a	30 mm
Magasság H	80 mm

Más tokmány típushoz is megfelelő	315 mm
Tokmány típus	250 mm
Furattávolság b	28 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák