

Alacsony szekrény tolóajtókkal, Szélesség: 1200 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	974210 1200
GTIN	2050002049635
Árucikk kategória	91Q

Leírás

Kivitel:

Fa tolóajtós szekrény középső fallal és 2 polclappal (a középső fal jobb és bal oldalán), 25mm vastag, 32mm-es osztásban állítható. Szekrény stabil látható hátfallal. Szállítás íves fogantyúval. 30mm magas acél lábazat magasságkiegyenlítő csavarokkal. Hengerzár 2 két kulccsal.

Szín:

Fából fémszürke melamin bevonattal. **Lábazat** fémszürke **porszórt bevonattal**.

Magasságállítás osztása: 32 mm

Magasság: 779 mm

Szélesség: 1200 mm

Mélység: 450 mm

Hasznos magasság: 705 mm

Polclapok száma: 2

Műszaki leírás

Szélesség	1200 mm
Zárberendezéshez alkalmas	nem
Ház felülete	Fa
Polclapok száma	2
Markolat színe	Fémes szürke

Hasznos magasság	705 mm
Lábazattal	igen
Fogantyú alakja	Íves fogantyú
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	nem
Zárszám egyedileg cserélhető	nem
Lábazat anyaga	Acéllemez
Mélység	450 mm
Lábazat magassága	30 mm
Magasság	779 mm
Előlapok színe	Fémes szürke
Lábazat színe	Fémes szürke
Korpusz színe	Fémes szürke
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	32 mm
Termék fajtája	Irodai szekrény