



## Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 250



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313455 250
GTIN	2050001929600
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

**Mart** hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

#### Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

#### Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

#### Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

#### Figyelem:

- **Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Furattávolság b	28 mm
Hossz L	120 mm
Horonyszélesség D	21 mm
Szélesség B	50 mm
Tokmány típus	250 mm
Furattávolság a	20 mm

Magasság H	50 mm
Menet DIN 912	M16
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák