

Garant**Medium lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 27/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274020 27/40
GTIN	4062406093877
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

275000 – 275015 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Maximális 1. beszúrási Ø D_2	40 mm
Max. fogásmélység t_{max}	24 mm
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	27 mm
Felhasználás módja	jobbos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség w	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

