



Ékrudas esztergatókmány ROTA-S 2.0 rövidkúppal és alaptest és kemény felsőpofák, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 200/6



Rendelési adatok

Rendelés száma	313137 200/6
GTIN	2050001928894
Árucikk kategória	33U

Leírás

Kivitel:

- Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
- Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
- Moduláris védőperselyes rendszer.
- Nagyon rövid szerelési idők.
- Tokmánytest betétedzett max. Ø 315 mm-ig.
- Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
- Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
- Az alappofák kompatibilisek az „F” rendszerű és „Duro” rendszerű tokmányokkal.
- Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
- A legkisebb belső Ø is nagy pontossággal fogható be.

Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatókmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.

1 készlet alap- és kemény rátétpofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200 – 313350 sz.

Műszaki leírás

Áteresztés E	52 mm
Tőcsavarok száma	4
Súly	18,6 kg
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	72 - 224 mm
Külső Ø A	206 mm
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	8 - 208 mm
Központosító kúp Ø B	106,39 mm
Maximális fordulatszám	4800 min ⁻¹
Szorítási út pofánként S	7 mm
Típus	200
Tőcsavarok mérete	M12
Befogó rövidkúp	6
Belső hatszögkulcs K	12 mm
Sorozat	ROTA-S plus
Szabvány	DIN 702-3
Színkódok a tartozékokhoz	Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

Tartozék

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus
200

313250 200

313205 200

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus
200

Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus
200

313207 200

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus
200

313210 200

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus
200

313200 200