

**Garant****Medium lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 19/30mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 274012 19/30  |
| GTIN              | 4062406094102 |
| Árucikk kategória | 21U           |

**Leírás****Kivitel:**

275000 – 275015 sz. váltólapkákhoz.

**Felhasználás:**

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

**Műszaki leírás**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$ | 30 mm            |
| Max. fogásmélység $t_{max}$    | 16 mm            |
| Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$ | 19 mm            |
| Felhasználás módja             | balos            |
| Rendszerkulcs                  | igen             |
| Beszúrási szélesség $w$        | 3 mm             |
| Termék fajtája                 | Lapkatartó betét |

