



## Ékrudas esztergatókmány ROTA-S-plus 2.0 alaptesttel és kemény felsőpofákkal, DIN 702-4, Típus: 400



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313117 400
GTIN	2050001928795
Árucikk kategória	33U

### Leírás

#### Kivitel:

- **Maximális körfutási és pofacsere pontosság.**
- **Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.**
- **Moduláris védőperselyes rendszer.**
- **Nagyon rövid szerelési idők.**
- **Tokmánytest betétedzett max. Ø 315 mm-ig.**
- **Nagyméretű átmenő furat (E méret!).**
- **Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.**
- **Az alappofák kompatibilisek az „F” rendszerű és „Duro” rendszerű tokmányokkal.**
- **Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.**
- **A legkisebb belső Ø is nagy pontossággal fogható be.**

#### Párbeszédablak szöveg:

Edzett, rendkívül merev és polírozott tokmánytest.

Alappofa ferde fogazással.

Speciális forma szóróperemmel.

Nyomógomb pofacseréhez.

Pofabiztosítás (3-szoros – a 400 méret kivételével).

Rögzítő csap az alappofa előpozícionálásához.

Működtetés hatszög csatlakozással.

**Felhasználás:**

Hengeres központosító befogóval rendelkező gépekhez vagy karimás befogáshoz. Rögzítés csavarral előlről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatókmányhoz kell illeszteni.

**Szabvány:**

**DIN 702-4.**

**Alapanyag:**

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

**Tartalom:**

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.

1 készlet alap- és kemény rátétpofa.

**Opcionális tartozék:**

**Tartalék és kiegészítő pofákat** lásd 313200 – 313350 sz.

## Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	2200 min <sup>-1</sup>
Szorítási út pofánként S	12 mm
Központosító Ø B	380 mm
Áteresztés E	102 mm
Belső hatszögműkulcs K	19 mm
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal	20 - 408 mm
Külső Ø A	408 mm
Típus	400
Tokmánymagasság D	124 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal	137 - 408 mm
Súly	99 kg
Sorozat	ROTA-S plus
Szabvány	DIN 702-4
Színkódok a tartozékokhoz	Schunk ékrudas esztergatókmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány

**Tartozék**

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 400	313205 400
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus 400	313210 400
Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus 400	313200 400
Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus 400	313207 400