



Puhapofa felsőrész készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 400



Rendelési adatok

Rendelés száma	313220 400
GTIN	2050001929136
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Lépcsők nélkül, egyedi befogási \varnothing kiesztergálásához. **Mart** felfekvő felület, **nem barnított**.

Kivitel reklámszöveg:

Lépcsők nélkül, egyéni befogási \varnothing kiesztergálásához

Felhasználás:

Mivel a pofák **néhány másodpercen belül** cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. **Így az átállási idő minimálisra csökkenthető.** A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.

Edzett alaptestekre történő felcsavarozáshoz. Olyan szabálytalan alakú vagy már megmunkált munkadarabok befogására, amelyeknek nem szabad megsérülniük. Ehhez a pofákat a munkadarab alakjának megfelelően kell kimunkálni.

Felhasználás reklámszöveg:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Figyelem:

Alumínium puhapofa felsőrész **külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Szélesség B	50 mm
Magasság H	73 mm
Tokmány típus	400 mm
Hossz L	180 mm
Horonyszélesség D	18 mm
Furattávolság b	60 mm
Bordahossz A	30 mm
Más tokmány típushoz is megfelelő	500 mm
Hozzávaló színekód	Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Hozzávaló színekód	Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája	Ékrudas tokmány pofák