

## Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	952083 8
GTIN	2050002005105
Árucikk kategória	91A

### Leírás

#### Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

#### Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952083 méret: 1 db  
HOLEX tolómérő nóniusz 410200 sz. 150 méret: 1 db  
HOLEX talpas derékszög, 452600 sz. 150×100 méret: 1 db  
HOLEX szögmérő 453000 sz. 120×150 méret: 1 db  
HOLEX keményfém rajztű, 458800 sz. HM méret: 1 db  
HOLEX acélvonalzó 461805 sz. 300 méret: 1 db  
GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db  
WIHA műanyag colstok 466200 sz. 2 méret: 1 db  
HOLEX vízmérték mágnessel 467436 sz. 400 méret: 1 db

### Műszaki leírás

Súly	1,368 kg
Szélesség	200 mm
Szerszámok száma	8
Mélység	600 mm
Szélesség G-ben	8
Mélység G-ben	24

Kivitel	mérőszerszámmal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x24
Termék fajtája	Keményhab betét

## Tartozék

Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952083	952001 952083
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2,5 m	462201 2,5
Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított, kétoldalas osztással Teljes hossz 300 mm	461805 300
Tolómérőnónius 1/20 Méréstartomány 150 mm	410200 150
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Alumínium vízmértékmágnessel Hossz 400 mm	467436 400
Talpas derékszögpontosság 2 Szárhossz 150X100 mm	452600 150X100
Egyenes keményfém rajztű Típus	458800
Szögmérő, nyitott fokívvel Ívfok-Ø × szárhossz 120X150 mm	453000 120X150