

FAHRION®
FAHRIGER WERKZEUGE**Szorítópatron, kerek, DIN 6343, 185 E, Befogási Ø: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	329555 10
GTIN	4045197724663
Árucikk kategória	34D

Leírás**Kivitel:**

Szorítópatronok, **kerek profil, 1 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük a kívánt befogási Ø-t megadni.**

Szabvány:**DIN 6343****Pontosság:**

Körfutási tűrések: D = 1 – 10 mm = 0,02 mm D = 10 – 30 mm = 0,03 mm D = 30 – 60 mm = 0,04 mm

Figyelem:

Más átmérők és alakok (pl. 4-szög vagy 6-szög) **külön rendelésre!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm sima. Ø 9,0 mm-től keresztrecézéssel.

Műszaki leírás

Befogási Ø	10 mm
F	66 mm
A	73 mm
Szög α	15 fok
K	84 mm
Teljes hossz L	110 mm

Típus	185 E
Termék fajtája	Befogófej sima