


Garant**Csillag-villáskulcs készlet, Szerszámok száma: 19****Rendelési adatok**

Rendelés száma	952452 19
GTIN	4062406090708
Árucikk kategória	91A

Leírás**Kivitel:**

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952452 méret: 1 db

GARANT csillag-villáskulcs 613600 sz. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	24
Mélység	600 mm
Szerszámok száma	19
Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8
Kivitel	csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly	2,062 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×24

Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság	100 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613600 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613600 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613600 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613600 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613600 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 20 mm	613600 20
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613600 12
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 6 mm	613600 6
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613600 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613600 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613600 11
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613600 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613600 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 9 mm	613600 9
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613600 21
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613600 15
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952452	952001 952452
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613600 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613600 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613600 17