



## Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 165



### Rendelési adatok

Rendelés száma	313755 165
GTIN	2050001929778
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

**Mart** hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

#### Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

#### Alkalmazható :

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

#### Különleges tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

#### Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Hozzávaló színkód: Schunk patronos erőbefogók és pofák

Hossz L: 82 mm

Szélesség B: 32 mm

Magasság H: 32 mm

Furattávolság a: 15 mm

Furattávolság b: 20 mm

Horonyszélesség D: 12 mm

### Műszaki leírás

Magasság H	32 mm
------------	-------

Hossz L	82 mm
Furattávolság b	20 mm
Menet DIN 912	M10
Tokmány típus	165 mm
Horonyszélesség D	12 mm
Furattávolság a	15 mm
Szélesség B	32 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák