

Garant**Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúráshoz
D1 / D2: 120/180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274050 120/180
GTIN	4062406094812
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz. $D_2 = 999$ a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

$D_1 =$ minimális \varnothing az 1. beszúráshoz / $D_2 =$ maximális \varnothing az 1. beszúráshoz.

Műszaki leírás

Minimális 1. beszúrási $\varnothing D_1$	120 mm
Max. fogásmélység t_{max}	25 mm
Maximális 1. beszúrási $\varnothing D_2$	180 mm
Felhasználás módja	jobbos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség w	5 mm

Beszúrási szélesség w	6 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét