



Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315



Rendelési adatok

Rendelés száma	313715 315
GTIN	2050001929716
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Hossz L	130 mm
Menet DIN 912	M14
Furattávolság a	40 mm
Furattávolság b	30 mm
Magasság H	50 mm
Tokmány típus	315 mm

Szélesség B	50 mm
Horonyszélesség D	18 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák