

**Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	953201 11
GTIN	4062406093792
Árucikk kategória	91A

**Leírás****Tartalom:**

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953201 méret: 1 db  
GARANT hajlított kulcs készlet Torx®-hoz 625025 sz. 13 méret: 1 db  
GARANT hajlított hatszögműkulcs készlet 627132 sz. 9 méret: 1 db  
GARANT csavarhúzó 660030 sz. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret: 1–1 db  
GARANT csavarhúzó Phillips-hez, 667690 sz. 00; 0; 1; 2 méret: 1–1 db  
LD45 keményhab minőség, vastagság: 30 mm  
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×24  
Szélesség: 200 mm  
Méllység: 600 mm  
Szélesség G-ben: 8  
Méllység G-ben: 24

**Műszaki leírás**

Szélesség	200 mm
Szélesség G-ben	8
Méllység	600 mm
Méllység G-ben	24
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×24

**Tartozék**

Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene® nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660030 4
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene® nyéllel Pengeszélesség b 2 mm	660030 2
Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz, MagicSpring® tartófunkcióval Csavarhúzók száma 13	625025 13
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953201	952001 953201
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene® nyéllel Kereszthorony méret 0	667690 0
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene® nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660030 3,5
Hajlított hatszögműkulcs készlet tartógolyóval, krómozott Csavarhúzók száma 9	627129 9
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene® nyéllel Kereszthorony méret 1	667690 1
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene® nyéllel Kereszthorony méret 00	667690 00
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene® nyéllel Kereszthorony méret 2	667690 2
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene® nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660030 5,5
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene® nyéllel Pengeszélesség b 2,5 mm	660030 2,5