

**KERN****Raklapmérleg, Mérlegelési tartomány: 3000kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919912 3000
GTIN	4045761203204
Árucikk kategória	96D

**Leírás****Kivitel:**

Mobil raklapmérleg. 2 görgővel és fogantyúval a mérleg kényelmes szállításához.

Dinamikus mérlegelés: Nyugtalan mérlegelési feltételek mellett vagy állatok mérlegelése esetén középérték képzésével is stabil mérlegelési értékek alkot.

Elemes működtetés lehetséges. 4 szilikon bevonatú alumínium mérőcella.

Teherhordó felület: Acél, porszórt bevonattal. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll, IP67.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Munkavédelmi fedéllel, külső hálózati adapterrel.

**Szín:**

Acél, **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Magasság	110 mm
Maximális mérlegelési tartomány	1 - 3000 kg
Mélység	1195 mm

Mérlegelési tartomány	3000 kg
Leolvasás	1000 g
Szélesség	840 mm
A tartalmazott elemek száma	4
Súly	51 kg
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Elem típusa	Mignon, AA
Termék fajtája	Raklapmérleg