

KERN**Raklapmérleg, Mérlegelési tartomány: 1500kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919912 1500
GTIN	4045761203198
Árucikk kategória	96D

Leírás**Kivitel:**

Mobil raklapmérleg. 2 görgővel és fogantyúval a mérleg kényelmes szállításához.
Dinamikus mérlegelés: Nyugtalan mérlegelési feltételek mellett vagy állatok mérlegelése esetén középérték képzésével is stabil mérlegelési értékek alkot.
Elemes működtetés lehetséges. 4 szilikon bevonatú alumínium mérőcella.
Teherhordó felület: Acél, porszórt bevonattal. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll, IP67.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Munkavédelmi fedéllel, külső hálózati adapterrel.

Szín:

Acél, **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Mérlegelési tartomány	1500 kg
Maximális mérlegelési tartomány	0,5 - 1500 kg
A tartalmazott elemek száma	4

Szélesség	840 mm
Magasság	110 mm
Mélység	1195 mm
Súly	51 kg
Leolvasás	500 g
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Elem típusa	Mignon, AA
Termék fajtája	Raklapmérleg