



Ékrudas esztergatókmány ROTA-S 2.0 rövidkúppal és alaptest és kemény felsőpofák, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 160/5



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 313137 160/5 |
| GTIN | 2050001928870 |
| Árucikk kategória | 33U |

Leírás

Kivitel:

- Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
- Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
- Moduláris védőperselyes rendszer.
- Nagyon rövid szerelési idők.
- Tokmánytest betétedzett max. Ø 315 mm-ig.
- Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
- Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
- Az alappofák kompatibilisek az „F” rendszerű és „Duro” rendszerű tokmányokkal.
- Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
- A legkisebb belső Ø is nagy pontossággal fogható be.

Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatókmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.

1 készlet alap- és kemény rátétpofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200 – 313350 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---|--|
| Központosító kúp Ø B | 82,575 mm |
| Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 5 - 170 mm |
| Külső Ø A | 165 mm |
| Áteresztés E | 42 mm |
| Tőcsavarok száma | 4 |
| Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 65 - 186 mm |
| Tőcsavarok mérete | M10 |
| Befogó rövidkúp | 5 |
| Szorítási út pofánként S | 6,5 mm |
| Súly | 9,6 kg |
| Típus | 160 |
| Maximális fordulatszám | 5400 min ⁻¹ |
| Belső hatszögkulcs K | 12 mm |
| Sorozat | ROTA-S plus |
| Szabvány | DIN 702-3 |
| Színkódok a tartozékokhoz | Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák |
| Termék fajtája | Ékrudas tokmány |

Tartozék

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus
160

313250 160

313200 160

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus
160

Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos Tokmány típus
160

313210 160

Alappofa készlet, 3 darabosferde fogazás Tokmány típus
160

313205 160

Alappofa készlet, 3 darabosegyenes fogazás Tokmány típus
160

313207 160