

**Garant****Medium lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrási D1 / D2: 27/40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274026 27/40
GTIN	4062406095161
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

275000 – 275015 sz. váltólapkákhoz.

**Felhasználás:**

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. beszúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

**Műszaki leírás**

Max. fogásmélység $t_{max}$	16 mm
Minimális 1. beszúrási Ø $D_1$	27 mm
Maximális 1. beszúrási Ø $D_2$	40 mm
Felhasználás módja	balos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség $w$	4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

