

**Garant****Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, Ø tartomány beszúrási D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 35/60mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	274052 35/60
GTIN	4062406095253
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

275021 – 275048 sz. váltólapkákhoz. D<sub>2</sub> = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

**Felhasználás:**

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

**Figyelem:**

Szerelőcsavarok nélkül (a készsár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

**Figyelem:**

D<sub>1</sub> = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D<sub>2</sub> = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

**Műszaki leírás**

Maximális 1. beszúrási Ø D <sub>2</sub>	60 mm
Max. fogásmélység t <sub>max</sub>	25 mm
Minimális 1. beszúrási Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Felhasználás módja	balos
Rendszerkulcs	igen
Beszúrási szélesség w	5 mm

Beszúrási szélesség w

6 mm

Termék fajtája

Lapkatartó betét