

**Garant****CCGW 060204 FN, MKD, Vágóél kivitel: NL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265900 NL
GTIN	4062406094577
Árucikk kategória	21L

**Leírás****Kivitel:**

**MKD** - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak hosszú forgácsú színes- és könnyűfémekhez.

**Felhasználás:**

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

**Ajánlás:**

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

**Műszaki leírás**

Minőség	MKD
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 1600 m/min
Szerszámanyag	MKD
Vágóél kivitel	NL

Előtolás f	0,005 - 0,1 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCGW 060204 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz