

**Kesztyű pár 6315, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094456 10
GTIN	4059904107021
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

6315. Vágás elleni védőkesztyű, kényelmes viselet. Részleges szürke PU bevonat a jó fogás érdekében száraz és enyhén nedves munkakörnyezetben. Nem alkalmas olajos alkatrészek mozgatásához.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

EN 388 vágással szembeni ellenállás	X
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Kesztyűméret	10
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	2

Szellőzés	jó
Szilikonmentes	nem
Olajos fogás	jó
Nedves fogás	mérsékelt
Illeszkedés	jó
Tapintási érzet	nagyon jó
Hővédelem	nem alkalmas
Bevonat anyaga	PU
DMF mentes	nem
EN 388 kopásállóság	4
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	1
Kötéstechnológia	13G
EN 388	4X42C
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke
Súly	15 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű