

**Garant****Mérőszalag, Szalaghossz: 2m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	462070 2
GTIN	4062406095505
Árucikk kategória	41H

**Leírás****Kivitel:**

Különösen kiváló minőségű mérőszalag üvegszál erősítésű poliamid házzal és automatikus szalag visszahúzással. A tökéletes fogás érdekében az érintkező felületek és a stop gomb **2K Haptoprene** bevonattal rendelkeznek. A teflonos siklócsapágyak lágy csúszást és különösen könnyű járást biztosítanak. A speciális gumiból készült **innovatív csillapító** felveszi a visszaütési energiát és kíméli a csuklót. Az alsó részen **elhelyezett alumínium profil** precíz stabilitást biztosít. A speciális szintelen lakk hatékonyan védi a szalagot kopás ellen. A további tükröződésmentesítés jó rálátást biztosít minden fényviszonynál.

**Műszaki leírás**

Szalaghossz	2 m
Szalagszélesség	13 mm
Ház magassága	59 mm
Ház szélessége	26 mm
Ház hossza	62 mm
Szabvány	EG I
Kalibrálás	G1

Termék fajtája

Mérőszalag

**Szolgáltatások**

KalibrálásMérőszalag Maximális hossz 2 m

026240 2