

**Kesztyű pár 6315, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094456 7
GTIN	4059904106963
Árucikk kategória	09H

**Leírás****Kivitel:**

6315. Vágás elleni védőkesztyű, kényelmes viselet. Részleges szürke PU bevonat a jó fogás érdekében száraz és enyhén nedves munkakörnyezetben. Nem alkalmas olajos alkatrészek mozgatásához.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	3
Szellőzés	jó
Kesztyűméret	7
Illeszkedés	jó

Tapintási érzet	nagyon jó
DMF mentes	nem
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
EN 388 kopásállóság	4
Hővédelem	nem alkalmas
Szilikonmentes	nem
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Nedves fogás	mérsékelt
Olajos fogás	jó
Bevonat anyaga	PU
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	10
Kötéstechnológia	13G
EN 388	4343C
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke
Súly	15 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű