

Garant**CNMG 12040812, Típus: HU7305**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 12040812 HU7305 Minőség: HU7305

Forgácstörő: AM/AG

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 400 - 600 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 600 m/min
Fő felhasználás	N
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,8 mm/ford,
Minőség	HU7305
Szerszámanyag	HM

Forgácstörő	AM/AG
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CNMG 12040812
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz