

**Garant****CNMG 120408, Típus: HB725****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250140 HB725
GTIN	4062406095819
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

CNMG 120408 HB725 Minőség: HB725  
Forgácstörő: UM/UG  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 250 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 250 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Előtolás $f$	0,05 - 0,8 mm/ford,
Minőség	HB725
Fő felhasználás	UNI
Forgácstörő	UM/UG

Sarokrídusz	0,8 mm
Szersámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 4 mm
Bevonat	PVD
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz