

**Kesztyű pár 6315, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094456 8
GTIN	4059904106987
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

6315. Vágás elleni védőkesztyű, kényelmes viselet. Részleges szürke PU bevonat a jó fogás érdekében száraz és enyhén nedves munkakörnyezetben. Nem alkalmas olajos alkatrészek mozgatásához.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Tapintási érzet	nagyon jó
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Illeszkedés	jó
Hővédelem	nem alkalmas

EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	3
Olajos fogás	jó
Bevonat anyaga	PU
DMF mentes	nem
Nedves fogás	mérsékelt
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
EN 388 kopásállóság	4
Kesztyűméret	8
Szilikonmentes	nem
Szellőzés	jó
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	10
Kötéstechnológia	13G
EN 388	4343C
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke
Súly	15 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű