

**Tépőzáras polírozó lap, kemény, Tárcsa Ø: 127mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567727 127
GTIN	3134375382861
Árucikk kategória	53M

**Leírás****Kivitel:**

Filc tárcsák **előcsiszolt felületek polírozásához** az 555740 és 552420 UNI sz. polírozó paszta felhasználásával. A nyomott oldal a tartótányéron való rögzítésre szolgál.

**Kemény és merev** (Buffing Pad piros/fehér).

**Felhasználás:**

Lakkok és fémek polírozásához alkalmas.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	127 mm
Keményégi fok	kemény
Meghajtó gép	Sarokcsiszolók
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Ajánlott fordulatszám	1500 - 1700 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Polírozó korong

## Tartozék

Tépőzáras csiszolótányér,M14 Külső Ø 125 mm	567760 125
Tépőzáras polírozó tányér,M14 Külső Ø 125 mm	567762 125
Polírozó paszta rúdUnipol® Szín WHITE	555740 WHITE
Polírozó paszta rúdUnipol® Szín BLUE	555740 BLUE