

Mitutoyo**Gyors vastagságmérő, Méréstartomány: 0-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Nagyon kicsi és kézre álló készülék kapacitív mérőrendszerrel. Edzett, köszörült és leppelt acél mérőfelületek.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	0,02 mm
Kinyúlás	20 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 12 mm
Mérőfelület Ø	5 mm
Energiaellátás	Elemes
Csomagolás	Stabil doboz
Szabvány	Gyári szabvány

Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	C6
Termék fajtája	Gyors vastagságmérők

Szolgáltatások

DAkS kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. mérésstartomány 30	023430 30
Kalibrálás Gyors vastagságmérők Max. mérésstartomány 200	023420 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
---	------------