

**Kesztyű pár 6240 // SKIN, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094234 11
GTIN	4059904095717
Árucikk kategória	09H

Leírás**Kivitel:**

6240 SKIN. Szorosan illeszkedő kesztyű, nagyon kényelmes viselet és finom tapintásérzet a kiforrott **18-as fonalsűrűségű kötéstechológiának** köszönhetően különösen vékony cérnával. Érintőképernyő kezeléséhez is alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	11
Hővédelem	nem alkalmas
Olajos fogás	jó
Illeszkedés	nagyon jó

Nedves fogás	mérsékelt
DMF mentes	nem
Tapintási érzet	nagyon jó
Bevonat anyaga	PU
Szellőzés	nagyon jó
Szilikonmentes	nem
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388	2111X
Hordozóanyag	Nylon
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	fekete / kék
Súly	8 g
Kötéstechnológia	18G
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk