

**Kesztyű pár 6315, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094456 9
GTIN	4059904107007
Árucikk kategória	09H

**Leírás****Kivitel:**

6315. Vágás elleni védőkesztyű, kényelmes viselet. Részleges szürke PU bevonat a jó fogás érdekében száraz és enyhén nedves munkakörnyezetben. Nem alkalmas olajos alkatrészek mozgatásához.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Olajos fogás	jó
EN 388 továbbszakadási ellenállás	4
Szilikonmentes	nem
DMF mentes	nem

Tapintási érzet	nagyon jó
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás	3
EN 388 kopásállóság	4
Bevonat anyaga	PU
Kesztyűméret	9
Illeszkedés	jó
EN 388 vágással szembeni ellenállás	3
Hővédelem	nem alkalmas
Nedves fogás	mérsékelt
Szellőzés	jó
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	10
Kötéstechnológia	13G
EN 388	4343C
Hordozóanyag	HPPE
Bevonat	PU
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Festék	szürke
Súly	15 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű