

**Garant****DCGW 070204 FN, MKD, Vágóél kivitel: NS**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	265948 NS
GTIN	4062406096052
Árucikk kategória	21L

## Leírás

**Kivitel:**

**MKD** - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak szintetikus anyagokhoz (PMMA, POM, akril stb.).

**Felhasználás:**

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

**Ajánlás:**

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Vágóél kivitel	NS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 1400 m/min
Szerszámanyag	MKD
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Előtolás f	0,005 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Minőség	MKD
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	DCGW 070204 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz