

Ansell**Kesztyű pár HyFlex® 11-423, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 094471 7 |
| GTIN | 10076490053434 |
| Árucikk kategória | 04P |

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-423. Vizes bázisú PU nitril bevonat. Szilikon és DMF mentes. 100 °C-ig hőálló. Különösen alkalmas száraz vagy olajos alkatrészek méretre vágásához.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|-----------|
| Illeszkedés | nagyon jó |
| Szellőzés | jó |
| DMF mentes | igen |
| Nedves fogás | jó |
| Olajos fogás | jó |

| | |
|--|----------------------|
| EN 388 vágással szembeni ellenállás | 3 |
| Szilikonmentes | igen |
| EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 2 |
| EN 388 továbbszakadási ellenállás | 3 |
| Hővédelem | nem alkalmas |
| Bevonat anyaga | PU/Nitril |
| Tapintási érzet | jó |
| EN 388 kopásállóság | 4 |
| Kesztyűméret | 7 |
| Sorozat | HyFlex® |
| Védelmi kategória | II. kategória |
| Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk |
| Tartalom | 12 |
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| Kesztyű tulajdonságai | Élelmiszer tanúsítás |
| Kesztyű tulajdonságai | Allergiás bőrbarát |
| Kötéstechnológia | 13G |
| EN 388 | 4X32B |
| EN 407 | X1XXXX |
| Hordozóanyag | INTERCEPT™ |
| Bevonat | PU/Nitril |
| Anyag | PU/Nitril |
| Bevonat változat | Tenyérfelület |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Festék | szürke / lime |
| Szabvány | EN 407 |
| Súly | 30 g |
| Hossz | 225 mm |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Felhasználás | többször használatos |
| Vágásvédelmi kategória | B |
| Termék fajtája | Vágás elleni védőkesztyű |