

HOLEX**Tépőzáras polírozó tányér, M14, Külső Ø: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567762 125
GTIN	4045197718402
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

Tapadó oldal érdes szövetből a bolyhos velúr szöveten való biztonságos rögzüléshez.
Polírozó tányér rugalmas köztes réteggel. A külső területen növekszik a rugalmasság az elvékonyított szélek következtében.

Felhasználás:

M14 menettel a sarokcsiszolókon való közvetlen felfogáshoz, maximum **80 m/s**.

Figyelem:

A tépőzáras csiszolótányér **nem** alkalmas az 566902 – 566950 sz. vlies tépőzáras tárcsához.

Műszaki leírás

Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Külső Ø	125 mm
Keményégi fok	lágý
Menet	M14
Termék fajtája	Tartótányér

