

**Garant****VCGW 160404 FN, MKD, Vágóél kivitel: NS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265996 NS
GTIN	4062406096267
Árucikk kategória	21L

**Leírás****Kivitel:**

**MKD** - monokristályos gyémánt, lézerrel vágott élek. Élalak szintetikus anyagokhoz (PMMA, POM, akril stb.).

**Felhasználás:**

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

**Ajánlás:**

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	MKD
Fogásmélység $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Szerszámanyag	MKD
Vágóél kivitel	NS

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,005 - 0,04 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 1400 m/min
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	VCGW 160404 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz