

Garant**VCGW 160412 FN, MKD, Vágóél kivitel: NS****Rendelési adatok**

Rendelés száma	266004 NS
GTIN	4062406096328
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

MKD - monokristályos gyémánt, lézerral vágott élek. Élalak szintetikus anyagokhoz (PMMA, POM, akril stb.).

Felhasználás:

Nagy finomságú megmunkáláshoz a legjobb felületek érdekében.

Ajánlás:

Az optimális eredményekhez használja a GARANT Master eco rendszert. Alternatívaként lehetőség van minden megfelelő ISO eszterga- és furatkés használatára.

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,01 - 0,2 mm
Előtolás f	0,005 - 0,04 mm/ford,
Szerszámanyag	MKD
Vágóél kivitel	NS

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 1400 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	MKD
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	VCGW 160412 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	MKD
Utánélezési lehetőség	igen
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz