

Garant**Dugókulcs készlet, Low Profile, 1/4 col négyszög 14 darabos, Tartalom (db):
14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	630355 14
GTIN	4062406096342
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású **PUR-hab betét** rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Előny:

- **A csekély szerkezetmagasságnak köszönhetően különösen alkalmas szűk helyen végzett munkához.**
- **Akár 50% helymegtakarítás a hagyományos termékekhez képest.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret

Kerepes hajtószár: 1 db 630357 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Adatlap

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Csomagolás	Műanyag doboz
Hossz	127 mm
Szélesség	85 mm
Magasság	47 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Racsnis csillagkulcs Típus LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
---------------------------------------	-------------------