

HOLEX**Fúróbetét csúcskialakítással HSS, TiN, Ø D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232282 20
GTIN	4062406096526
Árucikk kategória	22F

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető HSS fejek univerzális használatra. Nincs utánköszörülés.
Forgácstörővel. Csúcsos kialakítású éllel a nagy stabilitás és önközpontosítás érdekében.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek, kivitelek VHM élekkel és 180°-os élekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,18 mm/ford,
Alapszerszám típushoz	18
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm ²	0,19 mm/ford,
Ø D	20 mm
Cserék / élek száma	1
Bevonat	TiN
Csúcsszög	132 fok
Minőség	TiN

Szerszámananyag	HSS
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	130 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	M
GG(G)	alkalmas	45 m/min	K
CuZn	alkalmas	90 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		