

**HOLEX****Fúróbetét csúcskialakítással HSS, TiN, Ø D: 49mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232282 49
GTIN	4062406096830
Árucikk kategória	22F

**Leírás****Kivitel:**

Cserélhető HSS fejek univerzális használatra. Nincs utánköszörülés.  
Forgácstörővel. Csúcsos kialakítású éllel a nagy stabilitás és önközpontosítás érdekében.  
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

További méretek, kivitelek VHM élekkel és 180°-os élekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Ø D	49 mm
Alapszerszám típushoz	48
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm/ford,
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/ford,
Cserék / élek száma	1
Bevonat	TiN
Csúcsszög	132 fok
Minőség	TiN

Szerszámananyag	HSS
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	130 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	22 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	22 m/min	M
GG(G)	alkalmas	45 m/min	K
CuZn	alkalmas	90 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		