

HOLEX**Fúróbetét csúcskialakítással HSS, TiN, Ø D: 34mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 232282 34 |
| GTIN | 4062406096687 |
| Árucikk kategória | 22F |

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető HSS fejek univerzális használatra. Nincs utánkösörülés.
Forgácstörővel. Csúcsos kialakítású éllel a nagy stabilitás és önközpontosítás érdekében.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek, kivitelek VHM élekkel és 180°-os élekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------|
| Ø D | 34 mm |
| Alapszerszám típushoz | 25 |
| Előtolás f acélban < 900 N/mm ² | 0,25 mm/ford, |
| Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm ² | 0,24 mm/ford, |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Bevonat | TiN |
| Csúcsszög | 132 fok |
| Minőség | TiN |

| | |
|------------------|---------------------------|
| Szerszámananyag | HSS |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 180 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 130 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 100 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 45 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 45 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 22 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 22 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 45 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 90 m/min | N |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |